



- IMX226 CMOS Sensor
- ALVIUM Bildverarbeitung
- GigE Vision

Hardware option: Closed Housing C-Mount

Alvium G1 – Zuverlässigkeit entwickelt für die Zukunft

Kompakte GigE Kamera für konstante Bildqualität

Die Alvium G1-1240 mit dem Sony IMX226 erreicht 9.7 Bilder pro Sekunde bei 12.2 MP Auflösung.

Alvium G1 ist die erste GigE Vision-Kamera mit ALVIUM® Technology, dem ASIC Chip von Allied Vision. Die Kamera vereint die Vorteile des etablierten GigE Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Plattform. Neben einem umfassenden Funktionsumfang und einer breiten Sensorauswahl bietet sie eine große Flexibilität. Mit seinem sehr kompakten Gehäuse und industrieller Standardhardware lässt sie sich problemlos in jedes Bildverarbeitungssystem integrieren und gewährleistet gleichzeitig eine langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

Einfache Software-Integration mit **Vimba X** und Kompatibilität zu den gängigsten Bildverarbeitungs-bibliotheken von Drittanbietern.

Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer | 18599 |
| Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
| Auflösung | 4024 (H) × 3036 (V) |
| Spektralbereich | 300 to 1100 nm |
| Sensor | Sony IMX226 |
| Sensortyp | CMOS |
| Shutter Mode | RS, Global reset shutter (GRS) |
| Sensorgröße | Type 1/1.7 |
| Pixelgröße | 1.85 µm × 1.85 µm |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Optischer Filter | Type Hoya C5000 IR cut filter |
| Max. Framerate (volle Auflösung) | 9.7 fps at 122 MByte/s, Mono8 |
| ADC | 10 Bit |
| Bildzwischenpeicher (RAM) | 32 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash) | 1024 KByte |

Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle ohne optische Filter.

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Quanteneffizienz bei 529 nm | 74 % |
| Temporäres Dunkelrauschen | 4.8 e ⁻ |
| Sättigungskapazität | 10500 e ⁻ |
| Dynamikumfang | 65 dB |
| Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 6.3 e ⁻ |

Output

| | |
|-------------------------|---|
| Bit-Tiefe | 10-bit |
| Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |

| | |
|--------------------------------|---|
| YUV Color-Pixelformate | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbY-Cr |
| RGB Color-Pixelformate | RGB8 (default), BGR8 |
| Raw Color-Pixelformate (Bayer) | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed |


General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)

| | |
|---------------------|-------------------|
| TTL I/Os | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Optogekoppelte I/Os | 1 input, 1 output |

Betriebsbedingungen/Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20 °C to +65 °C (housing) |
| Spannungsversorgung | 10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Leistungsaufnahme | External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 4.0 W (typical) |
| Masse | 70 g |
| Abmessungen (L × B × H in mm) | 41 × 29 × 29 |

Quanteneffizienz



Features

Bildsteuerung: Automatik

- Auto Belichtung
- Auto Gain
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)

Bildsteuerung: Weitere

- Adaptive Noise Correction
- Binning
- Black Level
- Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
- Kontrast
- Custom Convolution
- De-Bayering bis zu 5×5 (Color-Modelle)
- DPC (Defektpixel Korrektur)
- FPNC (Fixed Pattern Noise Correction)
- Gamma
- LUT (Look-Up Table)
- Bildspiegelung X/Y
- ROI (Region of Interest)
- Sharpness/Blur

Kamerasteuerung

- Acquisition Frame Rate
- Bandbreitensteuerung
- Counter und Timer
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Serielle I/O Ports
- Temperatur-Überwachung
- User Sets

Technische Zeichnung

