

- Camera Link InGaAs-Kamera
- VGA-Auflösung
- Kompaktes Industriedesign
- Ohne Lüfter
- Einfacher GenCP Zugriff
- Sichtbares Spektrum und SWIR
- 344 fps

### Sehen Sie das Unsichtbare

## Kurzwellen Infrarot(SWIR)-Kameras mit InGaAs-Sensortechnologie

Die Goldeye CL-030 TEC1 mit dem Sony IMX991 | InGaAs erreicht 234.0 Bilder pro Sekunde bei 0.3 MP Auflösung.

Goldeye-Kameras sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, die sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich macht. Einige Modelle haben eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm und hinauf zu 2200 nm. Alle Goldeye SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildwiederholraten betrieben werden und nehmen hervorragende rauscharme Bilder auf. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Alle Goldeye-Modelle sind entweder mit Camera Link oder GigE Vision-Schnittstelle erhältlich.

Einfache Software-Integration mit der **Vimba Suite** von Allied Vision und Kompatibilität zu den gängigsten Bildverarbeitungsbibliotheken von Drittanbietern.

**AcquireControl** bietet zusätzlich umfangreiche Bildanalysefunktionen, wie zum Beispiel:

- Pseudo Color LUT mit verschiedenen Farbprofilen
- Automatische Kontrast- und Helligkeitssteuerung
- Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig, usw.)
- Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige

Das **Modulare Konzept** bietet diverse Optionen für Objektivanschluss, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesign und anderes. Weitere Optionen finden Sie auf der Webseite für **Customization und OEM-Lösungen**.

## Spezifikationen

Interface	Camera Link Base
Auflösung	656 (H) × 520 (V)
Spektralbereich	400 nm to 1700 nm
Sensor	Sony IMX991   InGaAs
Sensortyp	InGaAs
Shutter Mode	GS (Global shutter)
Sensorgroße	Type 1/4 VSWIR
Pixelgröße	5 µm × 5 µm
Objektivanschluss (Standard)	C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)	234 fps
ADC	12 Bit
Bildzwischenpeicher (RAM)	256 MByte
Kühltemperatur	+20 °C (default and calibrated)   +5 °C, +35 °C, +50 °C (uncalibrated)   User configurable
Dunkelstrom	4.8 ke <sup>-</sup> /s (at +20 °C FPA temperature)
Temporäres Dunkelrauschen	250 e <sup>-</sup> (Gain0), 210 e <sup>-</sup> (Gain1)
Sättigungskapazität	165 ke <sup>-</sup> (Gain0), 17.2 ke <sup>-</sup> (Gain1)
Dynamikumfang	56.4 dB (Gain0), 38.2 dB (Gain1)

### Output

Bit-Tiefe	8-bit to 12-bit
Monochrome Pixelformate	Tap Geometry 1X 1Y: Mono8, Mono12   Tap Geometry 1X2 1Y: Mono8, Mono12

### General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)


TTL I/Os	1 input, 1 output
Optogekoppelte I/Os	1 input, 2 outputs
RS232	115 200 Baud, 8N1 (adjustable)

### Betriebsbedingungen/Abmessungen

Betriebstemperatur	-20 °C to +55 °C (housing)
--------------------	----------------------------

Spannungsversorgung	10.8 V to 30.0 V
Leistungsaufnahme	Maximum: 11.8 W (at 12 VDC)
Masse	330 g
Abmessungen (L × B × H in mm)	78 × 55 × 55

## Quanteneffizienz



## Features

### Bildsteuerung: Automatik

- Auto Kontrast
- Auto Belichtung

### Bildsteuerung: Weitere

- Hintergrund-Korrektur
- Binning
- Black Level
- Decimation
- DPC (Defektpixel Korrektur)
- LUT (Look-Up Table)
- Multiple ROIs (Regions of Interest)
- NUC (Non-Uniformity Correction)
- Ultra Short Exposure Mode


### Kamerasteuerung

- Acquisition Frame Rate
- Event Channel
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Chunk Daten
- Stream Hold
- User Sets

### Sensor-Temperatursteuerung

- Temperature Management per TEC
- Temperaturstatus-Anzeige

## Technische Zeichnung



## Applikationen

Goldeye Kameras haben eine hohe Empfindlichkeit im SWIR-Spektralbereich und können in einem weiten Betriebstemperaturbereich eingesetzt werden. Dank TEC-Kühlung und integrierter Bildkorrekturfunktionen haben Goldeye Kameras eine herausragende Bildqualität mit wenig Rauschen und hoher Dynamik. Sie eignen sich bestens für viele typische SWIR-Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen:

- Halbleiterindustrie: Solarzellen- und Chip-Inspektion
- Recyclingindustrie: Plastiksartierung
- Medizin und Wissenschaft: Hyperspectral Imaging, Mikroskopie, OCT
- Metall- und Glasindustrie: Wärmebilder von heißen Objekten (250 °C bis 800 °C)
- Landwirtschaftsindustrie: Fernerkundungen aus der Luft
- Druckindustrie: Banknoteninspektion
- Elektronikindustrie: Laserstrahlvermessung
- Sicherheitstechnik: Sichtverbesserung (z.B. bei Dunst oder in der Nacht)

**White Paper** Wenn Sie mehr über typische Anwendungsbereiche für SWIR Kameras erfahren wollen,

laden Sie sich einfach unser White Paper [Seeing beyond the visible – short-wave infrared \(SWIR\) cameras offer new application fields in machine vision](#) herunter.